



# ЭРА®

www.eraworld.ru

## Ультрафиолетовые лампы с рабочей длиной волны 253,7 nm

- Ультрафиолетовые антибактериальные лампы для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами или обработки систем гидропоники и грунта при выращивании растений.
  - Лампы специального назначения предназначены для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 nm.
  - Использовать только согласно инструкции, по назначению.
  - При работе лампы в открытых источниках излучения не допускается присутствие людей, животных, растений.
- ОСТОРОЖНО, лампа содержит не связанную ртуть! Читайте руководство по эксплуатации.

### Светильники для бактерицидных ламп

UV-C ДБ 15 Т8 G13		UV-C ДБ 30 Т8 G13	
рециркуляторы		облучатели	
Б0048259 ОБРН 01-2x15-012		Б0048261 ОБН01-1-30-012	
Б0048258 ОБРН 01-1x15-012		Б0048260 ОБН01-1-30-011	



При работе не выделяется озон



Опасно!  
УФ излучение!  
Бережь глаза и кожу!



Осторожно!  
Ртуть



Осторожно!  
Возможен ожог  
глаз и кожи



Работать  
в защитных  
очках

## UV-C ДБ 15 Т8 G13

55-64В	15Вт	5Вт	+5..+40	G13	T8	9000 ч	52-54	451,6 мм	∅ 25,5 мм
напряжение питания	мощность потребления	мощность потребления (UV-C)	температура эксплуатации	цоколь	тип колбы	срок службы	масса, г	габаритные размеры	

## UV-C ДБ 30 Т8 G13

96-110В	30Вт	12Вт	+5..+40	G13	T8	9000 ч	98-100	908,8 мм	∅ 25,5 мм
напряжение питания	мощность потребления	мощность потребления (UV-C)	температура эксплуатации	цоколь	тип колбы	срок службы	масса, г	габаритные размеры	

