

Газовый смеситель IBEDA Mini-PGM 2

SuperFlash Mini-PGM 2 - регулируемый газовый смеситель, позволяющий пользователям смешивать газы практически в любом соотношении. Это позволит соответствовать требованиям технологического процесса!

Это означает, что Вы сможете настраивать соотношения газов и использовать смеситель по своему усмотрению, без необходимости приобретения предварительно смешанных газов. Mini-PGM является одним из самых компактных и доступных смесителей. Он обеспечит Вам достаточное количество газа для **восьми сварочных аппаратов**. При этом расход газа для каждого сварочного аппарата будет 40 – 50 SCFH.

Mini-PGM доступен в различных комбинациях газа, включая Ar/CO₂, Ar/He, Ar/O₂, N/O₂ и другие. Мы можем настроить смеситель для использования с практически любым техническим или атмосферным газом. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о смесителе.

- Нет внешнего источника питания
- Скорректированный циферблат
- Низкие эксплуатационные расходы
- Гарантия 1 год



MINI-PGM модель
0801-4410 для Ar/CO₂

Модель	Номер
Argon/Helium Gas Mixer, 0-100% Helium	0801-4420
Nitrogen/Helium Gas Mixer, 0-100% Helium	0801-4429
Argon/Oxygen Gas Mixer, 0-100% Oxygen	0801-4430
Nitrogen/CO ₂ Gas Mixer, 0-100% CO ₂	0801-4435
Compressed Air/CO ₂ Gas Mixer, 0-100% CO ₂	0801-4440
Hydrogen/Nitrogen Gas Mixer, 0-100% Hydrogen	0801-4450

Технические характеристики:

Место использования	внутри помещения
Рабочая температура	20°F to 100°F (-7°C to 38°C)
Температура хранения	0°F to 120°F (-18°C to 49°C)
Вес	3,4 кг.
Диапазон температуры газа на входе	4°F to 113°F
Диапазон входного давления	36 PSIG to 145 PSIG
Разница между	
Давление газа на входе	Max 43 PSI
Подсоединение входа/выхода	1/4" NPT (F)

Пример настроек давления:

Давление газа на входе	80 PSIG
Рабочая температура	58 PSIG (should be at least 22 psi below inlet pressure)
Максимальный расход смешанного газа при этих давлениях	216 SCFH @ 22 PSIG outlet pressure (mixed gas flow valve at 100%)
Минимальная поток газовой смеси при этих давлениях	43.2 SCFH @ 22 PSIG outlet pressure (mixed gas flow valve at 20%)



Настенный смеситель мини-PGM, чтобы доставить смешанные газы из отдельных газовых баллонов.